


Priključni vod KRP-1-24-2,5

Broj artikla: 165612
Proizvod u napuštanju

FESTO

Utični priključak za relejnu ploču za ventilski blok CPV s kablom
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2024. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	49 g
Električni priključak	2-polno Utičnica kutna
Područje pogonskog napona DC	≤ 26 V
Područje pogonskog napona AC	≤ 20 V
Strujna opteretivost	1 A
Duljina kabela	2,5 m
Promjer kabela	3,5 mm
Struktura kabela	2x0,25
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material cable sheath	PVC
Material housing	PUR
Material electrical contact	Bronca