

Prigušno-povratni ventil GRLA-3/8-B-CT

Broj artikla: 165662

FESTO

za prigušivanje odlaznog zraka, sa zakretnim priključkom.
Napušten tip. Isporuka do 2011.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija odlaznog zraka-prigušivanja-povratna
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Element namještanja	Vijak s prorezom
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	1.450 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	970 ... 1.600 l/min
Pogonski tlak	0,3 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pogonski medij	filtrirani, nezauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm filtrirani, zauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm
Dozvola	Germanischer Lloyd
Položaj ugradnje	proizvoljno
Normalni protok u smjeru prigušenja 6 → 0 bara	2.300 l/min
Normalni protok u povratnom smjeru 6 → 0 bara	1.540 ... 2.540 l/min
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	20 Nm
Težina proizvoda	97 g
Informacija o materijalu, navojni čep	Aluminijska legura za gnječenje
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, regulacioni vijak	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, zakretni priključak	Cinkov tlačni lijev