



Tlačna sklopka PEV-1/4-B-CT

Broj artikla: 165869

FESTO

Aparatska utičnica sadržana u opsegu isporuke.
Napušten tip. Isporuka do 2010.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvola	CCC
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Mjerna veličina	Relativni tlak
Postupak mjerenja	Pneumatsko-električni pretvarač tlaka
Pogonski tlak	1 ... 12 bar
Pogonski medij	filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak filtrirani, nauljeni komprimirani zrak Voda Mineralno ulje
Temperatura medija	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Funkcija sklopnog elementa	Izmjenični kontakt
Maks. uklopna frekvencija	3 Hz
Maks. uklopni izlazni napon AC	250 V
Maks. uklopni izlazni napon DC	125 V
Maks. izlazna struja	5.000 mA
Električni priključak	Dizajn A Utikači prema DIN 43650 četverokutni oblik
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak	G1/4
Težina proizvoda	220 g
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijska legura za gnječenje
Indikacija stanja uklapanja	LED žuti
Područje namještanja, vrijednosti praga	1 ... 12 bar
Mehanička zaštita	IP65