


# Opskrba naponom SPC200-PWR-AIF

Broj artikla: 170175

FESTO

s napajanjem i priključkom za osno sučelje.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Maks. primljena struja, teret	5 A
Maks. primljena struja, logika	4 A
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Premošćenje ispada mreže kod napona logike	10 ms
Preostala valovitost	2 %
Tipična primljena struja, uvlačenje	100 mA
Dozvoljena kolebanja napona	-5 % / +25 %
Težina proizvoda	82 g
Električni priključak, pogonski napon	Stezna letva 3-polni
Električni priključak AIF OUT	5-polno
Karakteristika snage, spoj osovina	2 pneumatske osovine maks. 16 digitalnih funkcionalnih ulaza maks. 16 digitalnih funkcionalnih izlaza
Mjesto ugradnje	1