


# Modul zadane veličine SPC200-2AI-U

Broj artikla: 170177

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Maks. greška pojačanja	0,2 %
Apsolutna točnost referentnog napona	0,4 %
Broj analognih ulaza	2
Rezolucija	12 Bit
Ulazni filter	Niski prolaz 16 Hz
Područje ulaznog napona	0 ... 10 V
Maks. struja pod teretom izvora referentnog napona	8 mA
Maks. offset greška	1,5 mV
Min. ulazni otpor	200 kOhm
Referentni napon	10 V
Tipična primljena struja, uvlačenje	10 mA
Težina proizvoda	55 g
Apsolutna točnost pretvarača	< 0,3 % FS
Nelinearnost	3 LSB
Električni priključak, ulazi	Stezna letva 9-polno
Mjesto ugradnje	od 3 na više