

# Priključni vod KSPC-AIF-1-WD-5

Broj artikla: 170236

FESTO

za osno sučelje kontrolera.



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrijednost  |
|--|---|
| Područje pogonskog napona AC                           | $\leq 60$ V   |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)                    | prema EU-EMV-smjernici  |
| Mehanička zaštita                                      | IP20  |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -5 ... 80 °C  |
| Temperatura okoline                                    | -20 ... 70 °C   |
| Težina proizvoda                                       | 266 g   |
| Električni priključak 1                                | Angled socket, M9, 5-pin, screened  |
| Električni priključak 2                                | Socket strip 5-pin  |
| Struktura kabela                                       | $2 \times 0,25 \text{ mm}^2 + 2 \times 0,34 \text{ mm}^2 + 0,49 \text{ mm}^2$ |
| Promjer kabela   | 5,5 mm  |
| Duljina kabela   | 5 m   |
| Boja, kućište  | crno  |
| Boja, kabelski plašt                                   | svijetlosivo  |
| Informacija o materijalu, slijepa matica               | Mjed poniklana  |
| Materijal - napomena                                   | RoHS sukladno   |
| Informacija o materijalu, kućište                      | PA ojačan<br>PBT<br>TPE-U(PUR)  |
| Informacija o materijalu, plašt kabela                 | TPE-U(PUR)  |
| Informacija o materijalu, utični kontakti              | Gold-plated bronze<br>Copper alloy, tinned                                    |