


Aksijalni komplet EAMM-A-P3-28D-28A

Broj dijela: 1703478

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Prenosivi moment	0.2 Nm
Težina proizvoda	30 g
Pogon koda sučelja	P3-28D
Kod sučelja Motor In	28 A
Kučište spojke koda sučelja	28D
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS