

Okrugli cilindar DSAQ-10- -PPV-A

Broj artikla: 171331
Proizvod u napuštanju

FESTO

Završni poklopac s priključkom zraka poprečno prema osi cilindra.
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2024. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Prikaz primjera



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	1 ... 160 mm
Promjer klipa	10 mm
Prigušivanje	PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Duljina prigušivanja	9,5 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	39,6 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	47,1 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	11,1 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	1 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	19 g
Prirast težine po 10 mm hoda	2,7 g
Pneumatski priključak	M8x1
Material cover	Aluminijska legura za gnječenje
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material piston rod	visokolegirani čelik, nehrđajući