


# Motorski vod

## NEBM-M23G8-E-15-Q8N-LE8

Broj artikla: 1732659

FESTO

odgovara za servomotor EMMS-AS-...



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrijednost                                |
|--|---|
| Identifikacija kabela                                  | Bez držača natpisne oznake                |
| Električni spoj 1, funkcija                            | Strana Fieldbus uređaja                   |
| Električni spoj 1, dizajn                              | okruglo                                   |
| Električni spoj 1, tip konektora                       | Utičnica                                  |
| Električni spoj 1, kabelski izlaz                      | Ravno                                     |
| Električni spoj 1, tehnologija spajanja                | M23x1                                     |
| Električni spoj 1, broj pinova/žica                    | 8   |
| Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice                 | 8   |
| Električni spoj 2, funkcija                            | Strana upravljačke jedinice               |
| Električni spoj 2, tip konektora                       | Kabel                                     |
| Električni spoj 2, tehnologija spajanja                | otvoreni kraj                             |
| Električni spoj 2, broj pinova/žica                    | 8   |
| Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice                 | 8   |
| Područje pogonskog napona DC                           | 0 ... 630 V                               |
| Opaska o radnom opsegu napona DC                       | 0 - 300 V za 0,25 mm <sup>2</sup>         |
| Područje pogonskog napona AC                           | 0 ... 630 V                               |
| Opaska o radnom opsegu napona AC                       | 0 - 300 V za 0,25 mm <sup>2</sup>         |
| Strujna opteretivost kod 40°C                          | 12 A                                      |
| Opaska o dozvoljeno strujno opterećenje pri 40°C       | 5 A for 0.25 mm <sup>2</sup>              |
| Čvrstoća na udarno naprezanje                          | 4 kV                                      |
| Opaska o otpornost od prenapona                        | 2.5 kV for 0.25 mm <sup>2</sup>           |
| Duljina kabela   | 15 m                                      |
| Svojstvo vodiča  | prikladno za energetski lanac             |
| Radius savijanja, fiksna instalacija kabela            | ≥ 45 mm                                   |
| Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela       | ≥ 85 mm                                   |
| Promjer kabela   | 11,3 mm                                   |
| Struktura kabla  | 4x1+(4x0,25)<br>zaslonjeno                |
| Nazivni presjek vodiča                                 | 0,25 mm <sup>2</sup><br>1 mm <sup>2</sup> |
| Krajevi žila   | Tuljak završetka žile                     |
| Mehanička zaštita                                      | IP65                                      |
| Opaska o stupnju zaštite                               | u montiranom stanju                       |
| Temperatura okoline                                    | -40 ... 80 °C                             |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -30 ... 80 °C                             |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)                    | prema EU-niski napon-smjernica            |
| Materijal - napomena                                   | RoHS sukladno                             |
| Stupanj onečišćenja                                    | 3   |
| Klasa korozione otpornosti KBK                         | 0 - bez otpornosti na koroziju            |
| Material cable sheath                                  | TPE-U(PUR)                                |
| Boja, kabelski plašt                                   | narandžasto                               |
| Material insulation                                    | TPE-E                                     |