


Usisna zdjelica VAS-1-M3-NBR

Broj artikla: 173437

FESTO

Brtneni prsten nije sadržan u opsegu isporuke.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	0,4 mm
Promjer usisne zdjelice	1 mm
Efektivni promjer usisavanja	0,8 mm
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore okruglo, standard
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Sila odvajanja kod vakuuma 70%	0,035 N
Navoj za pričvršćenje	M3
Pričvršćenje usisne zdjelice	M3
Vakuumski priključak	M3
Tvrdoća po Shoreu	55 +/- 5
Informacija o materijalu, navojni čep	Cinkov tlačni lijev
Informacija o materijalu, usisna zdjelica	NBR