

Usisna čašica VAS-2-M3-NBR

Broj dijela: 173438

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	1 mm
Promjer vakuumske čašice	2 mm
Učinkoviti usisni promjer	1.6 mm
Priključni položaj	gore
Oblik usisne čašice	okrugli plosnati
Radni tlak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni radni tlak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Sila otkidanja pri 70% vakuuma	0.14 N
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	0.14 N
Navoj za pričvršćivanje	M3
Usisni nastavak	M3
Vakuumski priključak	M3
boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	55 +/- 5
Materijal otvora za uvrtnje	visokolegirani čelik
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	NBR