

# Filtar

## LF-1-D-MAXI-A-NPT

Broj artikla: 173705

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

sa zaštitnom košarom

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Maxi
Serijska	D
Položaj ugradnje	okomito
Finoća filtra	40 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Maks. količina kondenzata	80 cm <sup>3</sup>
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pogonski tlak	2 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	5.300 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plinovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plinovi
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s kutnikom za držanje po izboru:
Pneumatski priključak 1	1 NPT
Pneumatski priključak 2	1 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material filter	PE
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	PC