

# Filtar-regulator LFR-1/4-D-5M-MINI-NPT


Broj artikla: 173768

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

s metalnom zaštitnom košarom i manometrom, finoća filtriranja 5 µm.  
S ručnim ispuštanjem kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Mini
Serijska	D
Položaj ugradnje	okomito
Finoća filtra	5 µm
Ispust kondenzata	ručno dodirujući
Maks. količina kondenzata	22 cm <sup>3</sup>
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pogonski tlak	1 ... 16 bar
Maks. tlačna histereza	0,2 bar
Normalni nazivni protok	1.200 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	460 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s kutnikom za držanje po izboru:
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	1/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	PC