

Filtar-regulator LFR-3/4-D-7-MAXI-NPT

Broj artikla: 173810



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Maksimalni izlazni tlak 7 bara, sa zaštitnom metalnom košarom i manometrom.

S ručnim ispuštanjem kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Veličina | Maxi |
| Serija | D |
| Položaj ugradnje | okomito |
| Finoća filtra | 40 µm |
| Ispust kondenzata | ručno okrećući |
| Maks. količina kondenzata | 80 cm ³ |
| Zaštita od ljuštenja | Metalna zaštitna košara |
| Pogonski tlak | 1 ... 16 bar |
| Maks. tlačna histereza | 0,4 bar |
| Normalni nazivni protok | 10.000 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Inertni plinovi |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plinovi |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 1.370 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova s kutnikom za držanje po izboru: |
| Pneumatski priključak 1 | 3/4 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | 3/4 NPT |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | Cinkov tlačni lijev |
| Material bowl | PC |