

Pripremna grupa FRC-1/8-D-MINI-A-NPT

Broj artikla: 173829


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Kombinacija filtra, regulatora tlaka, zauljivača, filter 40 µm, sa metalnom zaštitnom košarom.

S automatskim ispuštom kondenzata.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|--|
| Veličina | Mini |
| Ispust kondenzata | potpuno automatski |
| Finoća filtra | 40 µm |
| Pogonski tlak | 2 ... 12 bar |
| Područje regulacije tlaka | 0,5 ... 12 bar |
| Normalni nazivni protok | 700 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plinovi |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inertni plinovi |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 660 g |
| Vrsta pričvršćenja | s priborom |
| Pneumatski priključak 1 | 1/8 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | 1/8 NPT |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | Činkov tlačni ljev |
| Material bowl | PC |