

Zaporni ventil HEL-3/4-D-MAXI-NPT

Broj artikla: 173922

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

za pripreme grupe. Usporeno podizanje tlaka. Ventilska funkcija odgovara 2/2-smjernom razvodniku.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	65 mm
Funkcija odlaznog zraka	može se prigušiti
Način aktiviranja	pneumatski
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	direktno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Funkcija ventila	2/2 zatvoren, monostabilan
Pogonski tlak	3 ... 16 bar
b-vrijednost	0,38
C vrijednost	33,9 l/sbar
Normalni nazivni protok	6.000 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	394 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Pneumatski priključak 2	3/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijski tlačni lijev