


Ventilski blok CPA14-VI

Broj artikla: 174001

FESTO

Ventilski blok CPA, raster 14 mm.

Tip koji se napušta. Isporuka do 2013.



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	2x3/2 zatvoren, monostabilan 2x3/2 otvoren, monostabilan 2x3/2 otvoren/zatvoren, monostabilan 5/2 bistabilan 5/2 monostabilan 5/3 stavljen pod tlak 5/3 odzračen 5/3 zatvoren
Normalni nazivni protok	600 l/min
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Električno aktiviranje	AS-Interface Pojedinačni priključak Feldbus Multipol
Maks. broj ventilskih mjesta	22
Maks. broj tlačnih zona	11
Električni sustav UI/lzl	da
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Širina	14 mm
Mehanička zaštita	IP65
Dozvola	C-Tick
Mjera rastera	14 mm
Način aktiviranja	električno
Tip bloka	12
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Opskrba zrakom upravljanja	eksterno interno
Struktura ventilskog bloka	modularno i može se proširiti
Indikacija sklopnog položaja	LED
Tlak upravljanja	3 ... 8 bar
Nazivni pogonski napon DC	24 V
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura medija	-5 ... 50 °C