


Utičnica s kablom KMEB-2-230-5

Broj dijela: 174847

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2.5
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	400 g
Električni priključak	4-polni Kutna utičnica Oblik C prema DIN EN 175301-803
Nazivni radni napon AC	230 V
Priključak zaštitnog vodiča	dostupno
Duljina kabela	5 m
Promjer kabela	6.2 mm
Struktura kabela	3 x 0,75 mm ²
Klasa zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električnu opremu
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Materijal za kućište	PA POM
Materijal utikačkih kontakata	Bronca