

Prigušni ventil GRLO-M3

Broj artikla: 175039

FESTO

bez povratne funkcije, sa zakretnim priključkom.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Funkcija ventila | Prigušna funkcija |
| Pneumatski priključak 1 | M3 |
| Pneumatski priključak 2 | M3 |
| Element namještanja | Vijak s prorezom |
| Vrsta pričvršćenja | na uvrtanje |
| Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja | 18 l/min |
| Pogonski tlak | 0 ... 10 bar |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 33 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Maks. pritezni moment | 0,3 Nm |
| Težina proizvoda | 2 g |
| Material of threaded plug | Mjed |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material seals | NBR |
| Material adjusting screw | Mjed |
| Material swivel fitting | Cinkov tlačni lijev |