

Priključni vod KM8-M8-GSGD-0,5

Broj artikla: 175488

FESTO

za ulaze, dugačak 0,5 m, s ravnim utikačem i ravnom utičnicom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Područje pogonskog napona AC	≤ 60 V
Područje pogonskog napona DC	≤ 75 V
Strujna opteretivost	4 A
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
Električni priključak	Utikač ravni / utičnica ravna M8x1 / M8x1 3-polni / 3-polni
Struktura kabla	3x0,25
Duljina kabla	0,5 m
Boja, kabelski plašt	sivo
Informacija o materijalu, plašt kabla	PUR