



# Jedinica ocjenjivanja SMH-AE1-NS3-M12

Broj artikla: 175709  
Proizvod u napuštanju

FESTO

[radi samo s Hallovim sensorima serije SMH-S1-HG...](#)

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi [Support Portal](#).



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvola	C-Tick
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Uklopni izlaz	NPN
Područje pogonskog napona DC	24 V
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijska legura za gnječenje
Indikacija pogonske spremnosti	LED zeleni
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Mehanička zaštita	IP53