


# Priključenje koračnog motora SPC200-SMX-1

Broj artikla: 175731

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Rezolucija	0,01000 - 9999,99999 koraka/mm
Izvedba izlaza, upravljanje koračnim motorom	Protutakt prema RS 485/RS 422 maks. duljina voda 50 m
Izvedba ulaza READY	Uklonni napon 24 V uklapati preko relejnog kontakta
Maks. struja uklapanja, ulaz upravljanja koračnim motorom	8 mA
programirani put	0 ... 9.999,99 mm
Signali upravljanja, upravljanje koračnog motora	+READY/-READY (ulaz) PULSE DIRECTION ENABLE F/H STEP
Broj digitalnih ulaza	3
Izvedba ulaza	prema IEC 61131-2 pozitivna logika (PNP) bez galvanskog razdvajanja
Maks. frekvencijska rampa	500 kHz/s
Nazivni pogonski napon DC ulaza	24 V
Koračna frekvencija	80 ... 40.000 Hz
Primljena struja, ulaz	8 mA
Tipična primljena struja, uvlačenje	80 mA
Dozvoljena kolebanja napona, ulazi	+/- 15%
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Težina proizvoda	69 g
Električni priključak, ulazi	Stezna letva 5-polno
Električni priključak, koračni motor	Utičnica SUB-D 15-polno
Mjesto ugradnje	od 3 na više od 4 na više s MMI