

Okrugli cilindar DSAG-20- -PPV-Q-S2

Broj artikla: 176328

FESTO

Završni poklopac s navojnim rukavcem, s kvadratičnom i prolaznom klipnjačom.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva Koreja.



Prikaz primjera

Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------------------|---|
| Hod | 1 ... 320 mm |
| Promjer klipa | 20 mm |
| Navoj klipnjače | M8 |
| Prigušivanje | PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo |
| Kraj klipnjače | Vanjski navoj |
| Pogonski tlak | 1 ... 10 bar |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Duljina prigušivanja | 17 mm |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje | 158,3 N |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 188,5 N |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm | 79 g |
| Prirast težine po 10 mm hoda | 7,2 g |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm | 138 g |
| Prirast pokretne mase po 10 mm hoda | 3,9 g |
| Pneumatski priključak | M20x1,5 |
| Informacija o materijalu, poklopac | Aluminijska legura za gnječenje |
| Informacija o materijalu, brtve | NBR TPE-U(PU) |
| Informacija o materijalu, kućište | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Informacija o materijalu, klipnjača | visokolegirani čelik, nehrđajući |