

Okrugli cilindar

DSAG-63- -P-A-S2-S6

Broj artikla: 176611

FESTO

Završni poklopac s navojnim rukavcem, s prolaznom klipnjačom i toplootpornim brtvama do 120°C.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva Koreja.



Prikaz primjera

Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------------------|---|
| Hod | 1 ... 500 mm |
| Promjer klipa | 63 mm |
| Navoj klipnjače | M16x1,5 |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Kraj klipnjače | Vanjski navoj |
| Pogonski tlak | 1 ... 10 bar |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura okoline | -20 ... 120 °C |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje | 1.682 N |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 1.870 N |
| Pokretna masa kod hoda 0 mm | 1.137 g |
| Prirast težine po 10 mm hoda | 43,9 g |
| Osnovna težina kod hoda 0 mm | 1.397 g |
| Prirast pokretne mase po 10 mm hoda | 24,8 g |
| Pneumatski priključak | M45x1,5 |
| Informacija o materijalu, poklopac | Aluminijska legura za gnječenje |
| Informacija o materijalu, brtve | FPM |
| Informacija o materijalu, kućište | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Informacija o materijalu, klipnjača | visokolegirani čelik |