

# Priključni vod KEA-1-25P-X

Broj artikla: 177415

FESTO

Kabel se može nabaviti u duljinama 1 - 99 m.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Električni priključak	Utičnica Sub-D 25-polno
Područje pogonskog napona DC	$\leq 250$ V
Područje pogonskog napona AC	$\leq 250$ V
Strujna opteretivost	4 A
Promjer kabela	12 mm
Struktura kabela	25x0,34
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Informacija o materijalu, plašt kabela	PVC
Informacija o materijalu, kućište	PA
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bakrena slitina pozlačeno
Položaj ugradnje	proizvoljno