

# Mjerač vremena PZVT-120-SEC

Broj dijela: 177616

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	mehanički brojač protoka s pneumatskim pogonom
Tlak isključenja	0.1 bar
Radni tlak	2 bar...6 bar
Pritisak uključivanja	1.6 bar
Normalni nazivni protok	50 l/min
Podesivo vrijeme odgode	8 s...120 s
Točnost podešavanja	± 3 s
Trajanje pauze za resetiranje	200 ms
Postavka vremena ponovljivosti	± 1,2 s
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP54 sa zaštitnom kapom i prednjim okvirom prema IEC 60529
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	45 g
Vrsta montaže	Montaža prednje ploče
Pneumatski priključak	Unutarnji navoj M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	ABS