

Višepinski razdjelnik utikača MPV-E/A12-M8

Broj dijela: 177670

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Vrsta montaže | neobavezno: s prolaznim provrtom s cilindrom |
| Težina proizvoda | 120 g |
| Tehnologija električnog povezivanja I/O | M8 3-polni |
| Područje pogonskog napona DC | 10 V...30 V |
| Trenutna ocjena po utoru | 1 A |
| Trenutna nosivost | 4 A |
| Klasa zaštite | IP65 u sastavljenom stanju prema IEC 60529 |
| Temperatura okoline | -20 °C...80 °C |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Materijal za kućište | PA6 ojačan |
| Materijal može | Mjed |