

Utisni rukavac CQH-22-QS-16

Broj dijela: 177723

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	11 mm
Položaj montaže	po želji
Veličina spremnika	1
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.95 bar...7 bar
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.95 bar...15 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-25 °C...70 °C
Težina proizvoda	10 g
Pneumatski priključak 1	Utični tuljak CQ-22
Pneumatski priključak 2	Utični tuljak QS-16
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	POM