

Plastična savitljiva cijev PUN-16X2,5-RT

Broj artikla: 178415

FESTO

izvana kalibrirano, za QS utične priključke, CN i CK navojni priključci, poliuretana (u proizvodnji prehrambenih artikala nije dozvoljeno).



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanjski promjer | 16 mm |
| Radijus savijanja, mjerodavan za protok | 88 mm |
| Unutarnji promjer | 11 mm |
| Min. radijus savijanja | 45 mm |
| Upute za korištenje | TPE-U Ester based The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged. |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,7 MPa |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 7 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 101,5 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi | -0,95 ... 10 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 145 psi |
| Dozvola | TÜV |
| Mjesto izdavanja certifikata | B 013277 0506 00 |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Test na vatrootpornost | UL94 HB |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -35 ... 60 °C |
| Težina proizvoda prema duljini | 0,1294 kg/m |
| Pneumatski priključak | za utični priključak vanjski promjer 16 mm |
| Boja | crveno |
| Tvrdoća po Shoreu | D 52 +/-3 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material tubing | TPE-U(PU) |