

Plastično crijevo PUN-8X1,25-GE

Broj dijela: 178419

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	8 mm...8 mm
radijus savijanja relevantan za protok	37 mm
Unutra-Ø	5.7 mm...5.7 mm
Min. radijus savijanja	24 mm
Informacije o aplikaciji	Na bazi TPE-U estera Plastično crijevo smije se postavljati u dodiru s kabelima samo ako je njihov omotač bez estera fosforne kiseline. U protivnom se plastično crijevo može oštetiti.
Svojstva crijeva	pogodan za energetske lance
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...-0.095 MPa -0.95 bar...-0.95 bar -13.775 psi...-13.775 psi
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...-0.095 MPa -0.95 bar...-0.95 bar -13.775 psi...-13.775 psi
Odobrenje	TÜV
Tijelo za izdavanje certifikata	B 013277 0506 00
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Materijal za ispitivanje požara	UL94 HB
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 °C...-35 °C
Težina proizvoda po dužini	0.0302 kg/m
Pneumatski priključak	za utični konektor vanjski Ø 8 mm za utičnu nazuvicu unutarnje Ø 6 mm sa preklopnom maticom za čepnu nazuvicu unutarnji Ø 6 mm
boja	žuta
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	TPE-U (PU)