

# Ventilski blok VIMP-04-D-3


Broj artikla: 18088

FESTO

s Multipol priključkom, veličina 3.

Kod ovog proizvoda mogu, već prema konfiguraciji, odstupati slike, tehnički podatci s liste podataka i odgovarajući pribor.

Napušten tip. Isporuka do 2011.



## Tehnički podaci

~ConflIndependentDatasheet

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 monostabilan 5/2 bistabilan 5/3 stavljen pod tlak 5/3 odzračen 5/3 zatvoren
Normalni nazivni protok	4.500 l/min
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Električno aktiviranje	Multipol
Maks. broj ventilskih mjesta	14
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65
Funkcija odlaznog zraka	može se prigušiti
Način aktiviranja	električno
Tip bloka	04
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Opskrba zrakom upravljanja	eksterno interno
Struktura ventilskog bloka	modularno i može se proširiti
Indikacija sklopnog položaja	LED
Tlak upravljanja	2 ... 10 bar
Prikladnost za vakuum	da
Nazivni pogonski napon AC	110 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
Temperatura medija	-10 ... 60 °C