


Multipol utičnica IMP1-SD-25-0,75

Broj artikla: 18321

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvoljeni promjer kabela	7,5 ... 15 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje pogonskog napona AC	≤ 300 V
Područje pogonskog napona DC	≤ 250 V
Strujna opteretivost	10 A
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-40 ... 125 °C
Težina proizvoda	210 g
Presjek priključka	0,75 mm ²
Električni priključak	Utičnica 25-polno
Navojni spoj kabela	Pg16
Vrsta pričvršćenja	sa steznim lukom
Informacija o materijalu, kućište	Plastika Tlačni lijev od lakog metala
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bakrena slitina posrebrano