


# Usisna zdjelica VAS-15-1/8-PUR-CT

Broj artikla: 183512

FESTO

s brtvenim prstenom OL.  
Napušten tip. Isporuka do 2010.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	3 mm
Promjer sisaljke	15 mm
Efektivni promjer usisavanja	12 mm
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore okruglo, standard
Pogonski medij	atmosferski zrak
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Sila odvajanja kod vakuuma 70%	7,9 N
Navoj za pričvršćenje	G1/8
Pričvršćenje sisaljke	G 1/8
Vakuumski priključak	G1/8
Tvrdoća po Shoreu	62
Informacija o materijalu, navojni čep	visokolegirani čelik, nehrđajući
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, sisaljka	TPE-U(PU)