


Senzorska utičnica SIE-GD

Broj artikla: 18494

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 61076-2-101 EN 61984
Vrsta pričvršćenja	sa slijepom maticom
Težina proizvoda	13 g
Električni priključak	4-polno Utičnica ravna / vijčana stezaljka M12x1
Kodiranje utikača	A
Područje pogonskog napona DC	0 ... 250 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 250 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	2,5 kV
Dozvoljeni promjer kabela	4 ... 6 mm
Presjek priključka	0,25 ... 0,75 mm ²
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
Material housing	PA
Boja, kućište	crno
Material of union nut	PA
Material seals	CR FPM
Material electrical contact	Mjed Bijela bronca obložena