

# Utičnica FBSD-GD-9

Broj dijela: 18495

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Vrsta montaže	s preklopnom maticom
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	29 g
Električni priključak	4-polni Ravna utičnica / vijčani terminal Obrazac A M12x1
Područje pogonskog napona DC	250 V
Područje pogonskog napona AC	250 V
Opterećenje struje pri 40°C	4 A
Otpor prenapona	2.5 kV
Vijčani spoj kabela	Pg 9
Dopušteni promjer kabela	8 mm...9.5 mm
Priključni presjek	0.75 mm <sup>2</sup>
Klasa zaštite	IP67
Temperatura okoline	-40 °C...85 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za električnu opremu
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal za kućište	PA ojačan
Boja kućišta	crno
Materijal spojne matice	Lijevani cink poniklane
Materijal utikačkih kontakata	Bronca Obložena bijelom broncom