

Okrugli cilindar CRDSW-1 1/4"- -P-A


Broj artikla: 185384

FESTO

otporno na koroziju za beskontaktnu detekciju položaja, u kombi-izvedbi. S elastičnim prstenima za amortizaciju u krajnjim položajima.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.

Tip koji se napušta. Isporuka do 2012.



Exemplary representation

Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------------------|---|
| Hod | 0,4 ... 20 " |
| Promjer klipa | 1 1/4" |
| Zasnovano na normi | ISO 6431 |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Pogonski tlak | 0,6 ... 10 bar |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 4 |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje | 415 N |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 483 N |
| Pneumatski priključak | NPT1/8-27 |
| Informacija o materijalu, poklopac | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Informacija o materijalu, brtve | TPE-U(PU) |
| Informacija o materijalu, kućište | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Informacija o materijalu, klipnjača | visokolegirani čelik, nehrđajući |