


# Utisni spoj, samobrtvljenje QSK-G1/4-10

Broj dijela: 186300

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost   |
|---|--|
| Izvedbena veličina                      | Standard   |
| Nazivna veličina                        | 4.8 mm   |
| Dopuštena vrsta crijeva                 | PAN-<br>PAN-MF-<br>PAN-R-<br>PAN-VO-<br>PEN-<br>PFAN-<br>PLN-<br>PTFEN<br>PUN-<br>PUN-CM-<br>PUN-DUO-<br>PUN-H-<br>PUN-H-DUO-<br>PUN-S-<br>PUN-S-DUO-<br>PUN-VO- |
| Dubina umetanja crijeva                 | 24.7 mm  |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici         | Brtveni prsten   |
| Položaj montaže                         | po želji   |
| Konstrukcija                            | ravnog oblika  |
| Veličina spremnika                      | 1  |
| Konstruktivna struktura                 | Push-pull princip  |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi  |
| Radni tlak ovisan o temperaturi         | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi  |
| Pomorska klasifikacija                  | vidi potvrdu   |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]   |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem  |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 1 - mala izloženost koroziji   |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L  |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...80 °C   |
| Nazivni moment zatezanja                | 9 Nm   |

| Svojstvo                                | Vrijednost                           |
|---|--------------------------------------|
| Tolerancija na nazivni moment zatezanja | ± 20 %                               |
| Težina proizvoda                        | 33 g                                 |
| Vrsta montaže                           | Vanjski šesterokut SW17              |
| Pneumatski priključak 1                 | Vanjski navoj G1/4                   |
| Pneumatski priključak 2                 | For tubing outside diameter of 10 mm |
| Prsten za otpuštanje u boji             | plava                                |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                      |
| Materijal za kućište                    | Mesing, niklani                      |
| Prsten za oslobađanje materijala        | POM                                  |
| Materijal za brtvljenje crijeva         | NBR                                  |
| Materijal segmenta obujmice crijeva     | visokolegirani nehrđajući čelik      |