

Utisni L-priključak, samobrtveni QSMKL-G1/8-6

Broj dijela: 186305

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Izvedbena veličina | Mini |
| Nazivna veličina | 2.9 mm |
| Dopuštena vrsta crijeva | PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-VO- PEN- PFAN- PLN- PTFEN PUN- PUN-CM- PUN-DUO- PUN-H- PUN-H-DUO- PUN-S- PUN-S-DUO- PUN-VO- |
| Dubina umetanja crijeva | 13.7 mm |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici | Brtveni prsten |
| Položaj montaže | po želji |
| Konstrukcija | L oblik |
| Veličina spremnika | 1 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi |
| Radni tlak ovisan o temperaturi | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi |
| Pomorska klasifikacija | vidi potvrdu |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura okoline | -10 °C...80 °C |
| Nazivni moment zatezanja | 7 Nm |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---------------------------------|
| Tolerancija na nazivni moment zatezanja | ± 20 % |
| Težina proizvoda | 15 g |
| Vrsta montaže | Vanjski šesterokut SW13 |
| Pneumatski priključak 1 | Vanjski navoj G1/8 |
| Pneumatski priključak 2 | za crijevo vanjski Ø 6 mm |
| Prsten za otpuštanje u boji | plava |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal za kućište | PBT |
| Prsten za oslobađanje materijala | POM |
| Materijal za brtvljenje crijeva | NBR |
| Materijal segmenta obujmice crijeva | visokolegirani nehrđajući čelik |