


Priključni vod KMP2-03-V-X-26

Broj artikla: 18681

FESTO

Kabel se može nabaviti u duljinama 1 - 99 m.
Tip koji se napušta. Isporuka do 2012.



Exemplary representation

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje pogonskog napona AC	≤ 250 V
Područje pogonskog napona DC	≤ 300 V
Strujna opteretivost	7,5 A
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 80 °C
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Električni priključak	Utičnica 26-polno
Struktura kabela	26 x 0,75 mm ²
Promjer kabela	15 mm
Vrsta pričvršćenja	sa slijepom maticom
Kod boje izolacije žile	crne žile s kontinuiranom bijelom numeracijom od 1 do 26
Informacija o materijalu, brtve	CR otporno na svjetlo i ulje
Informacija o materijalu, kućište	Bakrena slitina poniklano
Informacija o materijalu, plašt kabela	PVC
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bakrena slitina pozlačeno