

Utikač SEA-GS-M8

Broj dijela: 18696

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Vrsta montaže	s čahurom s navojem
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	9 g
Električni priključak	3 pol M8x1 Ravni priključak utikača / lemljenja
Područje pogonskog napona DC	60 V
Područje pogonskog napona AC	60 V
Opterećenje struje pri 40°C	3 A
Otpor prenapona	1.5 kV
Vijčani spoj kabela	Pg7
Dopušteni promjer kabela	3.5 mm...5 mm
Priključni presjek	0.25 mm ²
Klasa zaštite	IP67
Temperatura okoline	-40 °C...85 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za električnu opremu
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal za kućište	PA
Boja kućišta	crno
Materijal spojne matice	Mjed, poniklani
Materijal utikačkih kontakata	Mjed pozlaćen