


Utikač SEA-GS-11-DUO

Broj artikla: 18779

FESTO

za ventilske blokove.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-101 EN 61984
Vrsta pričvršćenja	s navojnim tuljkom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	24 g
Električni priključak	4-polno Plug pattern type A to EN 175301-803 M12x1 Utikač ravni / vijčana stezaljka
Područje pogonskog napona DC	≤ 250 V
Područje pogonskog napona AC	≤ 250 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	2,5 kV
Navojni spoj kabla	Pg11
Dozvoljeni promjer vodiča	2 x 3 mm ili 2 x 5 mm
Presjek priključka	0,75 mm ²
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-40 ... 85 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Štupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Material housing	PBT
Boja, kućište	crno
Material of union nut	PBT
Material electrical contact	Mjed Bijela bronca obložena