


Krajnja ploča IEPR-04-D-1-NPT

Broj artikla: 18791

FESTO

za ventilski blok

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	64 mm
Pogonski tlak	-0,9 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dozvola	UL - Recognized (OL)
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	na uvrtnje
Priključak, upravljački pomoćni zrak 12/14	NPT1/8-27
Pneumatski priključak 1	NPT1/2-14
Pneumatski priključak 3	NPT1/2-14
Pneumatski priključak 5	NPT1/2-14