


Utičnica MSSD-EB-M12-MONO

Broj artikla: 188024

FESTO

za ventile MEBH, MEOBH, MN2H, IMN2H.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Indikacija sklopnog položaja	LED
Vrsta pričvršćenja	na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2,5
Težina proizvoda	13,18 g
Električni priključak 1	Utičnica, to EN 175301-803, Tip C
Električni priključak 2	Ravni utikač M12x1, 2-pin, A-kodirani
Područje pogonskog napona DC	12 ... 24 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Područje pogonskog napona AC	12 ... 24 V
Strujna opteretivost	0,12 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	2,5 kV
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Material housing	PA
Boja, kućište	transparentno
Material screw-type lock	Steel, nickel-plated
Material seals	HNBR NBR
Material electrical contact	Posrebrena bakrena slitina Brass, gold-plated