

Blok podnožja VIGM-04-D-3

Broj artikla: 18835

FESTO

[za ventilski blok](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2026. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	ISO 5599-2
Maks. broj ventilskih mjesta	1
Pogonski tlak	-0,9 ... 16 bar
Dozvola	UL - Recognized (OL)
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1
Pneumatski priključak 2	G1/2
Pneumatski priključak 3	G1
Pneumatski priključak 4	G1/2
Pneumatski priključak 5	G1
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Aluminijski tlačni lijev