

# Ventilski blok IIFB-02-1/4-16-BU

Broj artikla: 18863

FESTO

Instalacijski blok tip G1/4, s Feldbus priključkom.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                     | Vrijednost  |
|------------------------------|---|
| Funkcija ventila             | 5/2 monostabilan<br>5/2 bistabilan<br>5/3 stavljen pod tlak<br>5/3 odzračen<br>5/3 zatvoren |
| Normalni nazivni protok      | 1.300 ... 1.600 l/min   |
| Pogonski tlak                | -0,9 ... 10 bar   |
| Električno aktiviranje       | integrirano upravljanje   |
| Maks. broj ventilskih mjesta | 16  |
| Temperatura okoline          | -5 ... 50 °C  |
| Mehanička zaštita            | IP65  |
| Način aktiviranja            | električno  |
| Tip bloka                    | 02  |
| Konstruktivna struktura      | Klipni zasun  |
| Opskrba zrakom upravljanja   | eksterno<br>interno   |
| Struktura ventilskog bloka   | Fiksna mreža  |
| Tlak upravljanja             | 1,5 ... 10 bar  |
| Nazivni pogonski napon DC    | 24 V  |
| Temperatura medija           | -5 ... 50 °C  |
| Materijal - napomena         | Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom                                |