


Blok podnožja VIGK-04-D-3

Broj artikla: 18888

FESTO

za ventilski blok



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	ISO 5599-2
Maks. broj ventilskih mjesta	1
Pogonski tlak	-0,9 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dozvola	UL - Recognized (OL)
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1
Pneumatski priključak 2	G1/2
Pneumatski priključak 3	G1
Pneumatski priključak 4	G1/2
Pneumatski priključak 5	G1
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Aluminijski tlačni lijev