

Kompletan držač vakuumske čaše ESH-HCL-5-G

Broj dijela: 189231

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Držač usisne čaše za kompenzaciju visine	30 mm
volumen	6.06 cm ³
Položaj montaže	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore S izjednačenjem visine
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 5
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	169 g
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Uisni nastavak	M10
Vakuumski priključak	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Držač materijala	Aluminij Mjed, niklani POM Kaljeni i kaljeni čelik visokolegirani čelik