

# Kompletan držač vakuumske čaše ESH-HD-2-PK

Broj dijela: 189236

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Držač usisne čaše za kompenzaciju visine	3 mm
volumen	0.183 cm <sup>3</sup>
Položaj montaže	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak sa strane S izjednačenjem visine
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 2
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	12 g
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Usisni nastavak	Promjer 4 mm
Vakuumski priključak	PK-4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR Čelik
Držač materijala	Aluminij Mjed, niklani POM Kaljeni i kaljeni čelik visokolegirani čelik