

# Držač ususne čašice ESH-HF-1-M10X1

Broj artikla: 189260

FESTO

s kompenzacijom visine, s direktnim navojnim priključkom.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Izjednačenje visine držača usisne zdjelice	2,6 mm
Nazivni promjer	2 mm
Volumen	0,108 cm <sup>3</sup>
Položaj ugradnje	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore s kompenzacijom visine
Dodjeljivanje držača usisne zdjelice	Veličina 1
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	14 g
Vrsta pričvršćenja	s vanjskim navojem preko vakuuskog priključka
Pričvršćenje usisne zdjelice	Promjer 3 mm
Vakuumski priključak	M10x1
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR POM
Material bracket	Čelik za poboljšanje