


Držač ususne čašice ESH-HF-3-M14X1

Broj artikla: 189262

FESTO

s kompenzacijom visine, s direktnim navojnim priključkom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Izjednačenje visine držača usisne zdjelice	6 mm
Nazivni promjer	3,3 mm
Volumen	0,4 cm ³
Položaj ugradnje	okomito
Konstruktivna struktura	Vakuumski priključak gore s kompenzacijom visine
Dodjeljivanje držača usisne zdjelice	Veličina 3
Pogonski medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	54 g
Vrsta pričvršćenja	s vanjskim navojem preko vakuumskog priključka
Pričvršćenje usisne zdjelice	M4
Vakuumski priključak	M14x1
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR POM
Material bracket	Čelik za poboljšanje